


03 038399

Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M16 nach IEC 61076-2-106, IP40/IP68



Schutzkappe, IP68, für Stecker, ohne Kette

03 038399



*a Flachdichtung

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+85 °C

Werkstoffe

Kappe	CuZn, vernickelt
Dichtung	CR
Kette	CuZn, unternickelt und verchromt

Mechanische Daten

Anzugsdrehmoment Steckverbinder 1-3 Nm

Anzugsdrehmoment Mutter 1-3 Nm

Schutzart IP68¹

¹ nach IEC DIN EN 60529, nur in verschraubtem Zustand mit einem dazugehörigen Gegenstück; IPX8-Anforderungen in Absprache zwischen Anwender und Hersteller

Zugehörige Produkte

Zubehör

☞ 0314	☞ 0314-1	☞ 0314-2
☞ 0315	☞ 0315-1	☞ 0315-1 U
☞ 0315-2	☞ 0316	☞ 0316-1
☞ 0316-2	☞ 0317	☞ 0317-1
☞ 0317-2	☞ 031798-1	☞ 031798-2
☞ 031799-2	☞ 0318	☞ 0318-1
☞ 0318-2	☞ 0331	☞ 0332
☞ 0332-1	☞ 033200	☞ 0365
☞ 036500	☞ SFV	☞ SGR
☞ SGV	☞ SV	☞ SV ... C
☞ SV ...-8	☞ WSV	☞ WSV ... C
☞ Weitere Produkte auf Anfrage	☞ Weitere Produkte auf Anfrage	

03 038399

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
038399	-	50	100

Verpackung:
im Karton