



Pushing Performance
Since 1945

Han® S 120 FC CRT 10 mm²



Artikelnummer	09 93 000 8260
Beschreibung	Han® S 120 FC CRT 10 mm ²
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09930008260

Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Baureihe	Han® S
Bezeichnung	Han® S 120
Kontaktart	Crimpkontakt
Kontaktbeschreibung	Buchsenkontakt

Ausführung

Fertigungsverfahren	gedrehte Kontakte
Hinweise	Gummihülse zwingend erforderlich! Bitte separat bestellen.

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	10 mm ²
Leiterquerschnitt	AWG 8
Betriebsstrom	≤120 A
Durchgangswiderstand	≤0,3 mΩ
Abisolierlänge	22 mm

Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	versilbert
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60664-1 IEC 61984
--------	--------------------------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	18,4 g
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140188747
eCl@ss	27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder