



Bestellinformation:

Artikelnummer	Beschreibung
OCA09-001	Ersa EASY ARM 55 i , komplett mit Absaugarm, -düse und Schnittstellenkabel

Technische Daten:

Abmessungen (L x B x H):	290 x 270 x 410 mm
Gewicht:	10 kg
Absaugarme:	ø 50 mm, Länge 1 m
Elektrische Daten:	75 W / 100 – 250 V / 50 – 60 Hz
Volumenstrom (freilaufend / mit neuem Filter):	110 m³/h / 105 m³/h
Unterdruck:	1.400 Pa
Geräuschpegel:	56 dB (A)
Filterklasse Partikelfilter:	F7 / H13
Filterfläche:	1,9 m²
Abscheidegrad:	> 99,97 % (HEPA)
Gasfilter:	Aktivkohle

Zubehör und Ersatzteile:

Artikelnummer	Beschreibung	Abbildung
3CA09-4005	Tischhalterung für Lötrauchabsaugung EA 55 i	
3CA09-1001	Kombifilter HEPA / Gas	
3CA09-1002	Vorfilter, 5er-Pack	
3CA09-4001	Absaugarm, Länge 1 m, komplett	

Artikelnummer	Beschreibung	Abbildung
3CA09-4004	Absaugdüse	
3CA09-3001	Schnittstellenkabel	
3CA09-3005	Stand-by-Schalter	
3CA09-4006	Absaugdüse „plus“, 235 x 100 mm	

Ersa Lötstationen mit Schnittstelle: (optional)

Artikelnummer	Beschreibung
OIC1100A0C	Ersa i-CON 1 C elektronisch temperaturregelte Lötstation mit Schnittstelle, antistatisch, 230/24 V, 80 W
OIC2000A0C	Ersa i-CON 2 C elektronisch temperaturregelte Lötstation mit Anschlussmöglichkeit für ein zweites Lötwerkzeug, mit Schnittstelle, antistatisch, 230/24 V, 150 W

Artikelnummer	Beschreibung
OICV2000A (alle Versionen)	Ersa i-CON VARIO 2 Mehrkanal-Löt- und Entlötsation mit Heißluftkolben i-TOOL AIR S und wahlweise Lötkolben i-TOOL oder Entlötpinzette CHIP TOOL VARIO, mit Schnittstelle, antistatisch, 230/24 V, 200 W
OICV4000A (alle Versionen)	Ersa i-CON VARIO 4 Mehrkanal-Löt- und Entlötsation mit Anschlussmöglichkeit für bis zu 4 Lötwerkzeuge (i-TOOL AIR S, CHIP TOOL VARIO, i-TOOL und X-TOOL), mit Schnittstelle, antistatisch, 230/24 V, 500 W

Änderungen vorbehalten | 02/2014 © by Ersa GmbH