

## LFGxx, EFxx



### STAUBSCHUTZGITTER IP30

Die Staubschutzlösung der Serie LFG bietet Schutzklasse IP30, entsprechend IEC592. Es besteht aus Filterrahmen, Steckgitter und Filtermatte. Wird das Steckgitter durch ein EMV-Gitter (silbern) ersetzt, entsteht ein kostengünstiger Staub- und EMV-Filter.

Verschmutzte Filtergitter können entweder mit einem Staubsauger trocken oder mit Wasser und Reinigungsmittel zur Wiederverwendung gereinigt werden. Wir empfehlen eine regelmäßige Reinigung (abhängig von der Staubverunreinigung in der Umgebung) der Filtermatte und des Filtergitters, um einen Leistungsabfall zu vermeiden.

Material: (ABC/PC) selbstverlöschend, entsprechend UL 94V-0.



LFG40-45, 3-teiliges Staubschutzgitter

Art. Nr.	Typ	Lüfter Größe [mm]	Maße LxBxH [mm]	VPE [St.]
924020045	LFG40-45 3-teiliges Staubschutzgitter, IP30	40x40	46.4x46.4x6.5	20
926020045	LFG60-45 3-teiliges Staubschutzgitter, IP30	60x60	64x64x12.2	20
928020045	LFG80-45 3-teiliges Staubschutzgitter, IP30	80x80	86x86x12.2	20
929220045	LFG92-45 3-teiliges Staubschutzgitter, IP30	92x92	97x97x12.2	20
921220045	LFG120-45 3-teiliges Staubschutzgitter, IP30	120x120	126x126x13	20
921520045	LFG150-45 3-teiliger Staubschutzgitter, IP30	Ø150, 150/172	179x179x24.7	10



FG40K, Schutzgitter aus hochwertigem Kunststoff,  
Fingerschutzgitter gemäß EN292 & EN294

Art. Nr.	Typ	Lüfter Größe [mm]	Maße LxBxH [mm]	VPE [St.]
914020000	FG40K Schutzgitter aus Plastik, IP20	40x40	42.3x42.3x3.3	100
916020000	FG60K Schutzgitter aus Plastik, IP20	60x60	60x60x6.0	100
918020000	FG80K Schutzgitter aus Plastik, IP20	80x80	81x81x5.5	100
919220000	FG92K Schutzgitter aus Plastik, IP20	92x92	92x92x5.5	100
911220000	FG120K Schutzgitter aus Plastik, IP20	120x120	121x121x6.5	100
911220000	FG150K Schutzgitter aus Plastik, IP20	Ø150, 150/172	153x173x10.8	50

F40 (EF40) Filtermatte, IP30, Polyester-Faser, selbstverlöschend nach DIN 53438, F1

Art. Nr.	Typ	Lüfter Größe [mm]	Maße LxBxH [mm]	VPE [St.]
924020045	F40 (EF40) Filtermatte, IP30	40x40	40x40x5	100
926020145	F60 (EF60) Filtermatte, IP30	60x60	60x60x5	100
928020145	F80 (EF80) Filtermatte, IP30	80x80	80x80x5	100
929220145	F92 (EF92) Filtermatte, IP30	92x92	92x92x5	100
921220145	F120 (EF120) Filtermatte, IP30	120x120	119x119x5	100