

A9022465

STECKERGEHÄUSE D, Ausf. II

Zweiteiliges Steckergehäuse, deutsche Ausführung. Befestigungstürme für die Leiterplattenmontage vorhanden.

Ausführung

Mit integrierter Steckdose DIN 49440 und Steckerteil DIN 49441 R2

Lieferumfang

1 Oberteil mit Steckdose und 1 Unterteil mit Stecker, Montage-Set inkl. 4 Schrauben für die Leiterplattenbefestigung



TECHNISCHE DATEN

Material	PC+ABS (UL 94 V-0)	Länge	120 mm
Farbe	Unterteil mit Stecker kieselgrau RAL 7032, Oberteil mit Steckdose grauweiß RAL 9002	Breite	65 mm
Standards	RoHS konform, DIN 49441 R2, REACH konform, DIN 49440	Höhe	55 mm
		Platinenlänge Unterteil	96 mm
		Platinenbreite Unterteil	58 mm

Bitte die Maße an aktuellen Teilen abnehmen. Diese unterliegen material- und produktionsspezifischen Fertigungstoleranzen.

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Gewicht/1 Stück	140 g
Warentarifnummer (OKW Produkt)	85480090
Herstellungsland	Deutschland

KUNDENSPEZ. MODIFIKATIONEN

A9022465

STECKERGEHÄUSE D, Ausf. II

Was benötigen Sie für Ihr persönliches Produkt? Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse/Drehknöpfe einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen. Wir beraten Sie gerne. Fragen Sie an!

Produktoptionen für A9022465



Mechanische
Bearbeitung



Bedruckung



Laserbeschriftung



Konfektion / Montage

A9022465

STECKERGEHÄUSE D, Ausf. II

ZUBEHÖR "SCHRAUBEN"



A0306031
Selbstformende Schraube 3 x 6
mm (PZ1)



A0308031
Selbstformende Schraube 3 x 8
mm (PZ1)



A0308132
Selbstformende Schraube 3 x 8
mm (T10)
Edelstahl

Technische Änderungen vorbehalten. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Deutschland.