



Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CR
Produkt- oder Komponententyp	Widerstandsheizung
Leistungsbereich	55 W
Eingangsspannung	12 - 24 V DC

Zusatzmerkmale

Betriebsposition	Vertikal
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...70 °C
Schutzart (IP)	IP20
Produktzertifizierungen	UL VDE
Material	Gehäuse: extrudiertes Aluminium
Einsatzbedingungen	Luftdicht verschlossenes Gehäuse Elektrischer Schutz wird benötigt Heizungen müssen mit einem Wärmeregler installiert werden
Befestigungsmodus	Durch Clips
Montagehalterung	35 mm DIN-Schiene

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6 cm
VPE 1 Breite	8 cm
VPE 1 Länge	20 cm
VPE 1 Gewicht	324 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	16
VPE 2 Höhe	16,5 cm
VPE 2 Breite	34 cm
VPE 2 Länge	43 cm
VPE 2 Gewicht	8,998 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	480
VPE 3 Höhe	80 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	320 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------