


Artikel-Nr.: 1548656

Bez.: Flachbandleitung Rastermaß 1,27mm, 10-polig AWG 28, passend für
Schneid-Klemm Steckverbinder Rastermaß 2,54mm, 10m



Querschnitt 10 x 0,08

Gesamtbreite (mm) $12,43 \pm 0,20$

Gesamtraster (mm) $11,43 \pm 0,20$

Aufbau:

Leiter: El-Cu-Litze, 7 x 0,127 mm, AWG28, verzinkt

1. Isolation: PVC

Farbe: nach IEC-Norm

Querschnitt: $0,80 \pm 0,05$ mm

Shorehärte (A): 94 ± 3

Raster: $1,27 \pm 0,05$ mm



www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.

Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.

Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

