

HC06 | 6 L KOMPRESSOR

MIT DEM SCHEPPACH HC06 KOMPRESSOR ERHALTEN SIE EINEN LEISTUNGSSTARKEN ABER DENNOCH KOMPLETT MOBILEN UND ÖL FREIEN KOMPRESSOR, MIT WELCHEM SIE, DANK DES UMFANGREICHEN ZUBEHÖRS, DIE GESAMTE PALETTE AN DRUCKLUFTANWENDUNGEN BEWÄLTIGEN KÖNNEN. DURCH SEINEN 6 L LUFTTANK UND SEINE 1200 W LEISTUNG SCHAFFT DER KOMPRESSOR AUCH ANSPRUCHSVOLLE AUFGABEN. DIE LEICHTEN 9,8 KG GEWICHT IN VERBINDUNG MIT DEM ERGONOMISCHEN HANDGRIFF MACHEN DEN KOMPRESSOR MOBIL UND EINFACH ZU JEDEM EINSATZORT TRANSPORTIERBAR.

- Nur leichte 9,8 kg Gewicht
- Ölfreier, wartungsarmer Kompressor mit langer Lebensdauer
- Ansaugleistung 192 L/min
- Kräftige 1200 W Motorleistung
- Kesselgröße 6 L
- Max. Arbeitsdruck 8 Bar
- Inklusive umfangreichem Zubehörset
- Dank des ergonomischen Handgriffes einfach zu transportieren
- Sicherer Stand durch vier GummifüÙe

ÖLFREI

6 L

1,6 PS

8 bar

PORTABEL & KOMPAKT

SCHNELL-ANSCHLUSS-KUPPLUNG

DRUCKMANOMETER

TRANSPORTGRIFF



PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	355 x 345 x 305 mm
Kesselgröße	6 L
Arbeitsdruck max.	8 bar
Ansaugleistung	192 L/min
Schallleistungspegel (LpA)	96 dB(A)
Motor	220 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	1200 W

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	9,7 / 11,2 kg
Abmessung Verpackung	395 x 370 x 375 mm
Artikelnummer	5906132901
EAN	4046664069430
20 Container	516 Stück
40 Container	1104 Stück
40 HQ Container	1288 Stück

