



- alle Funktionen fernbedienbar
- aktuelles italienisches Design, aufgenommen in den ADI DESIGN INDEX 2004




Wandventilator **GORDON W 40 LG #60643** Gehäuse, Schutzkorb und Flügel aus schlagzähem Kunststoff, Farbe lichtgrau



GORDON W 30 LG #60643

Alle Funktionen sind mittels der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung steuerbar!



GORDON WALL 30/40

Flügelrad Ø	300/400
Leistung Motor (W)	35/40
Spannung (V/Hz)	230~50
Maß A (mm)	365/460
Maß B (mm)	335/355
Maß C (mm)	550/600
Anzahl Stufen	3
Drehzahl max. (U/min)	1.300/1.145
Luftmenge (m³/h)	2.400/4.000
Oszillation (°)	90
Gewicht (kg)	2,7/3,0

Dezent elegant an der Wand - bei Bedarf leistungsstark

- Gehäuse, Schutzkorb und Flügelrad aus schlagzähem Kunststoff, Farbe lichtgrau.
- Ausgezeichnetes, italienisches Design.
- 3 Geschwindigkeitsstufen, 6 Stunden-Timer, Oszillation und Breeze-Modus per Fernbedienung und am Gerät schaltbar.
- LED-Anzeige für eingestellte Funktionen.
- Elektronische 90°-Oszillation, abschaltbar.
- 3-blättriges Flügelrad für beste Luftleistung bei geringstem Geräusch optimiert.
- Korbneigung vertikal einstellbar.
- Stabile Wandhalterung, mit beiliegendem Befestigungsmaterial zu montieren.
- Ohne Kabel zum Festanschluss, auch mit Kabel und Euro-Flachstecker auszustatten.
- Schutzart IP20, schutzisoliert.

- Schutzkorb zur Reinigung des Gitters und des Flügels zu öffnen.
- Design: F. Trabucco and M. Vecchi.



Artikel	Art.-Nr.	Gehäusefarbe	Korbdurchmesser (mm)
GORDON W 30 LG	60643	Lichtgrau	365
GORDON W 40 LG	60641	Lichtgrau	460