

Festo AG & Co. KG

8025712

Drossel

VFFG-T-M5-8

Dieser Typ ist für Vakuumbetrieb geeignet.

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

Festo Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Ventilfunktion	Drossel-Funktion
Befestigungsart	mit Gewinde
Normalnennendurchfluss in Drosselrichtung	26,1 l/min
Betriebsdruck	-0,9 - 10 bar
Umgebungstemperatur	-5 - 60 °C
Nennweite	0,85 mm
b-Wert	0,5
C-Wert	0,1 l/sbar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Lagertemperatur	-20 - 60 °C
Produktgewicht	0,5 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Hohlschraube	PA

© 2018 Festo AG & Co. KG