

Cemo GFK-Großbehälter

konische Form, Höhe x Länge x Breite
620 x 1320 x 970 mm, Inhalt 550 l, Aus
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
in grau, Standfläche

Artikelnummer: 100562



Cemo GFK Großbehälter

GFK-Großbehälter

- konische Form
- Höhe x Länge x Breite 620 x 1320 x 970 mm
- Bodenlänge x Bodenbreite innen 1100 x 750 mm
- Inhalt 550 l
- Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff) in grau
- Wände geschlossen und mit glatten, nahtlosen Flächen
- Standfläche
- Umlaufender Griffband
- Platzsparend ineinander stapelbar
- Temperaturbeständig von -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- Geeignet für aggressive Medien

Technische Details




Behältertyp	Großbehälter	Wand Ausführung	glatt, nahtlos
Euronorm	nein	Bodenkonstruktion	geschlossen
Form	konisch	stapelbar	nein
Inhalt	550 l	faltbar	nein
Höhe	620 mm	nestbar	ja
Länge	1320 mm	unterfahrbar	nein
Innenlänge	1180 mm	Unterbau	Standfläche

Breite	970 mm	Einfahrbreite	655 mm
Innenbreite	830 mm	Griff	Umlaufender Griffrand
Bodenlänge	1108 mm	Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C
Bodenlänge innen	1100 mm	Lebensmittelgeeignet	nein
Bodenbreite	758 mm	Gefahrstoffeignung	aggressive Medien
Bodenbreite innen	750 mm	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Material	GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)	Farbe	grau
Wandkonstruktion	geschlossen	Gewicht	19 kg

Zubehör

100596		Fahrgestell, Für 550 l GFK-Großbehälter, Ladefläche Länge x Breite 1108 x 758 mm, Höhe mit Behälter 825 mm, Gestell aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, 4 Lenkrollen. 2 Lenkrollen mit Feststellern
100603		Fußgestell, aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Für Großbehälter mit 550 l Inhalt, Höhe 140 mm
704193		Flachdeckel, Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff), Für Großbehälter mit 550 l Inhalt, in grau

Dazu passt auch ...

240194		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen einfach mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 100 x 82 mm
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
529930		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium