

Hansa LED-Arbeitsplatzleuchte Delight



LED, Leuchtmittel nicht austauschbar, Leuchtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 Kelvin, Beleuchtungsstärke 2436 Lux, Energieeffizienzklasse E, gewichteter Energieverbrauch 14 kWh / 1.000 h, 5-stufig dimmbar, mit Memoryfunktion, Kopf und Arm neigbar, Ausladung 740 mm, Aufstellung mit Standfuß, Fuß Ø 180 mm, Aus Aluminium und Stahl in silber



Artikelnummer: 240003

LED-Arbeitsplatzleuchte

- LED, Leuchtmittel nicht austauschbar
- Leuchtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 Kelvin, Beleuchtungsstärke 2436 Lux
- Angegebene Beleuchtungsstärke bei einem Messabstand von 40 cm
- Energieeffizienzklasse E, gewichteter Energieverbrauch 14 kWh / 1.000 h
- 5-stufig dimmbar, mit Memoryfunktion
- Leuchtenkopf mit Blendschutz für weiche, homogene Lichtverteilung
- Kopf und Arm neigbar, Ausladung 740 mm
- Aufstellung mit Standfuß, Fuß Ø 180 mm
- Spannungsversorgung 100-240 V AC, 50 Hz
- Aus Aluminium und Stahl in silber

Bürohelfer	Leuchten	Leuchte Funktion	5-stufig dimmbar, mit Memoryfunktion
Leuchtentyp	LED-Arbeitsplatzleuchte	dimmbar	5-stufig dimmbar
Aufstellung/Montage	Standfuß	Leuchtenkopf Ausstattung	Blendschutz
Armlänge	470 mm	Leuchtenarm Funktion	Kopf und Arm neigbar
Arm neigbar	ja	drehbar	nein
Leuchtmitteltyp	LED	Ausladung	740 mm
Leuchtfarbe	neutralweiß	Höhe	570 mm
Farbtemperatur	4000 Kelvin	Material	Aluminium/Stahl
Beleuchtungsstärke	2436 Lux	Länge Leuchtenkopf	405 mm
Lichtstrom	1120 Lumen	Breite Leuchtenkopf	46 mm
Energieeffizienzklasse	E	Durchmesser Leuchtenfuß	180 mm
Gewichteter Energieverbrauch	14 kWh / 1.000 h	Spannungsversorgung	100-240 V AC, 50 Hz
Lichtausbeute	60 Lumen/Watt	Farbe	silber
LED	ja	WEEE-Registrierungsnummer	DE87155287
Leistung Leuchtmittel	13,5 W	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Leuchtmittel austauschbar	nicht austauschbar	Marke laut EAR-Register	Hansa
Brenndauer	20000 h	Gewicht	2,086 kg
Farbwiedergabeindex (Ra)	>90		

Dazu passt auch ...

218292		Klapprahmen, schwer entflammbar nach B1, Höhe x Breite x Tiefe 327 x 240 x 12 mm, Format DIN A4, Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber, Profilstärke 25 mm
219520		Kunstpflanze Bambus, Höhe 1200 mm, Pflanze aus Polyester, Stamm aus Holz, Topf aus Kunststoff in schwarz
229958		Whiteboard, Höhe x Breite 600 x 900 mm, Tafeloberfläche mit Emaillier- und antimikrobieller Silberionenbeschichtung - hochwertigste Variante, leicht zu reinigen und kratzfest, eliminiert Bakterien und zerstört das Wachstum, empfohlen bei starker und intensiver Nutzung, Oberfläche: magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar, Tafel in weiß, Ausstattung: Ablageschale, Mit praktischer Ablageleiste, Rahmen aus Aluminium eloxiert
236155		Pflanzsäule, Form rund mit gebogener Silhouette, aus Polyethylen in ähnlich RAL9003 Signalweiß, Höhe x Durchmesser 900 x 510 mm, Fassungsvermögen 35 l