

## Casoo Bockrolle



Traglast 350 kg, Durchmesser 200 mm, Naben Länge 59 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Polyamid, Felge mit Fadenschutz, Befestigung mit Platte



Artikelnummer: 243235

### Bockrolle

- Traglast 350 kg
- Durchmesser 200 mm
- Naben Länge 59 mm
- Mit Polyurethan-Bereifung
- Nabe mit Rollenlager
- Schraubloch Abstand 105x84/76 mm
- Felge aus Polyamid
- Felge mit Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte

### Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Bockrolle	Feststeller	ohne
Traglast	350 kg	Fadenschutz	ja
Bereifung	Polyurethan	Länge Nabe	59 mm
Durchmesser Rad	200 mm	Schraubloch Abstand	105x84/76 mm

Material Felge	Polyamid	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Radlager	Rollenlager	Gewicht	1,85 kg