

**Wilms**


## Heißluftturbine

**B380**

Höhe x Länge x Breite 930 x 1605 x 685 mm, Einfach zu tragen durch Bügelgriff, In gelb

Artikelnummer: 243731

**Wilms**



### Heißluftturbine

- Für den Einsatz in Werkstätten, Hallen, Zelte und Neubauten zum Beheizen, Enteisen und Auftauen oder zum Trocknen
- Heizleistung 111 kW, Luftleistung 3300 m<sup>3</sup>/h
- Tankinhalt 105 l
- Höhe x Länge x Breite 930 x 1605 x 685 mm
- Max. Brennstoffverbrauch von 8,83 kg/h (Heizöl, Diesel, Petroleum)
- Spannung 230 V
- Rückstandsfreie Verbrennung durch Hochdruck-Zerstäubersystem, 100 % Nutzung der Verbrennungsenergie, automatischer temperaturgesteuerter Betrieb durch Raumthermostat möglich
- Einfach zu tragen durch Bügelgriff
- Unterbau mit Räder
- In gelb
- Lieferumfang: Raumthermostat, Flammenwächter

## Technische Details

Bürohelfer	Heizgerät	Spannung	230 V
Heizgerätetyp	Heißluftturbine	Farbe	gelb
geeignet für (Branche/Bereich)	Werkstätten, Hallen, Zelte, Neubauten	Heizgerät Funktion	Verbrennung durch Hochdruck- Zerstäubersystem
geeignet für (Anwendung)	beheizen, enteisen, auftauen, trocknen	Griff	Bügelgriff
Heizleistung	111 kW	Unterbau	Räder
Luftleistung	3300 m³/h	Lieferumfang	Raumthermostat, Flammenwächter
Tankinhalt	105 l	WEEE- Registrierungsnummer	DE90579767
Brennstoffverbrauch	8,83 kg/h	WEEE-Geräteart	Wärmeüberträger KAT 1
Höhe	930 mm	Marke laut EAR-Register	Wilms
Länge	1605 mm	Gewicht	240 kg
Breite	685 mm		