



ZARGES

Rollbare Plattformleiter

ZAP Telemaster S

Podest Höhe x Breite x Tiefe 1300 - 2350 x 670 x 440 mm, 9 rutschsicher profilierte Stufen (inkl. Podest), aus Aluminium, platzsparend zusammenklappbar

Artikelnummer: 522834



ZARGES Rollbare Plattformleiter ZAP Telemaster S

mit Teleskop-Höhenverstellung

Rollbare Plattformleiter

- Podest Höhe x Breite x Tiefe 1300 - 2350 x 670 x 440 mm
- Aufstieg einseitig
- 9 rutschsicher profilierte Stufen (inkl. Podest)
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 4,35 m
- Höhe x Breite 3380 x 2200 mm
- aus Aluminium
- Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
- von Stufe zu Stufe verstellbar und treppengängig
- platzsparend zusammenklappbar
- geklappt Höhe x Breite x Tiefe 2720 x 810 x 400 mm
- Sichere Anwendung durch Handlauf, Knieleiste und Sicherheitsbügel
- Handlauf beidseitig
- auswechselbare Leiterfüße



- Gewicht 38,5 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Plattformleiter	Klappfunktion	platzsparend zusammenklappbar
Leitertyp	Rollbare Plattformleiter	Höhe geklappt	2720 mm
Material	Aluminium	Breite geklappt	810 mm
Nutzung	einseitig	Tiefe geklappt	400 mm
Höhe Podest	1300-2350 mm	fahrbar	ja
Breite Podest	670 mm	Leiter Funktion	von Stufe zu Stufe verstellbar und treppengängig
Tiefe Podest	440 mm	Sicherheitsausstattung Leiter	Handlauf, Knieleiste und Sicherheitsbügel
Arbeitshöhe	4,35 m	Spreizsicherung	nein
Stufen Anzahl	9	Sicherheitsbügel	ja
Stufen-/Sprossentyp	rutsicher profilierte Stufen	Handlauf	beidseitig
Höhe	3380 mm	Ablageschale	nein
Breite	2200 mm	Unterbau	auswechselbare Leiterfüße
Sprossen- /Holmverbindung	gebördelt	Norm	DIN EN 131
Treppengängig	nein	Garantie	10 Jahre
klappbar	ja	Gewicht	38,5 kg