


## Magazinschrank mit Klappkästen

Höhe x Breite x Tiefe 1820 x 634 x 200 mm, 48 Kästen, Gehäuse mit Lackierung

Artikelnummer: 880185



## Magazinschrank mit Klappkästen

Magazinschrank mit Klappkästen





- Höhe x Breite x Tiefe 1820 x 634 x 200 mm
- 48 Kästen
- 24 x H x B x T 99 x 93 x 66 mm, 15 x H x B x T 150 x 113 x 102 mm, 9 x H x B x T 225 x 192 x 152 mm
- Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Gehäuse aus Stahl / Kästen aus ABS
- Gehäuse mit Lackierung
- Kästen in transparent
- Kästen klappbar und herausnehmbar
- Mit Griffleiste mit Beschriftungsfeld
- Lieferumfang: inklusive Etiketten
- Bestellhinweis: Korpusfarbe bei Bestellung bitte angeben, ohne Angabe wird RAL5007 Brillantblau geliefert



## Technische Details

Behältertyp	Kleinteilemagazin	Oberfläche Gehäuse	lackiert
Euronorm	nein	Material Kasten	ABS
Höhe	1820 mm	Farbe Kasten	transparent
Breite	634 mm	Kasten Funktion	klapp-/herausnehmbar
Tiefe	200 mm	Griff	Griffleiste mit Beschriftungsfeld
Kästen Anzahl	48 Stück	drehbar	nein
Kasten-Anzahl x Größe	24 x H x B x T 99 x 93 x 66 mm, 15 x H x B x T 150 x 113 x 102 mm, 9 x H x B x T 225 x 192 x 152 mm	Lebensmittelgeeignet	nein
Material Korpus	Stahl	Lieferumfang	inklusive Etiketten
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet	Bestellhinweis	Korpusfarbe bei Bestellung angeben
Material Gehäuse	Stahl	Gewicht	38 kg

## Dazu passt auch ...

114305		Abfallbehälter, Für den Innen- und Außenbereich geeignet, Inhalt 120 l, Höhe x Durchmesser 980 x 500 mm, Boden, Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau
524171		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschießbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
530880		Sortimentskoffer Typ A, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 340 x 240 mm, 15 Kästen, Koffer aus Stahl / Kästen aus Polystyrol, Koffer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, Kästen in farbig