

sFlipLock Panik- Sicherheits- Einsteckschloss 14544PE- SV- ZF

Panikfunktion E, zweiflügelig, selbstverriegelnd

Vorteile auf einen Blick

- Kippfalle mit Geräuschdämmung
- Mechanisch selbstverriegelnd
- Leichtes Öffnen unter Vorlast
- Mit Wechsel
- Version mit Rundzylinder oder Profilzylinder
- Dornmass: 30 - 80 mm
- Rundstulp in 18 mm / 20 mm breite oder Eckstulp 24 mm
- Zulassung nach SN EN 1125
- Zulassung nach SN EN 1634-1 bis 3
- Einbruchhemmend bis Klasse RC2 in geeigneten Türsystemen erreichbar

Produktbeschreibung

- Das Verlassen bei verriegelter Türe, ist über den Inndrucker, eine Panikstange oder eine Pushbar jederzeit möglich. Diese ziehen den Langriegel zurück und gleichzeitig wird die Kippfalle weich (Panikfunktion). Von Aussen ist ein Knauf oder eine Griffstange montiert. Die Türe lässt sich mit dem Schlüssel über den Wechsel von Aussen öffnen. Wenn die Türe schliesst, verriegelt das Schloss automatisch (Selbstverriegelung). Nur erhältlich in Kombination mit einer Panik-Standflügelverriegelung. Diese ermöglicht immer ein Öffnen, auch bei verriegeltem Schloss des Gehflügels (Panikfunktion) mittels Drücker, Panikgarnitur oder Pushbar Selbstverriegelnd beim Schliessen der Türe durch Schaltschlossauslösung

Anwendungsgebiet

- zweiflügelige Vollpaniktüren
- Sicherheits-, Fluchtweg- und Feuerschutztüren im Industriebereich und öffentliche Gebäude, auch in Kombination mit elektronischen Beschlägen wie einer Pushbar.

Hinweis


- Geeignet für Drehknopf- und Freilaufzylinder, nicht geeignet für externe Riegelkontakte. Für die U-Stulp Variante braucht es das Zubehör Unterlage B-14421. In Kombination mit der Standflügelverriegelung 24413 oder 24473. Die Dornmasse 45/50/65 gibt es nur auf Anfrage.
- Rund-Rosetten (Querverschraubt) erst ab Dornmass 45.

Technische Daten

Material Nuss	Inox
Oberfläche Stulp	Inox
Wechselfunktion	Ja
Panikfunktion	E-SV-ZF
Zusatzsicherheit	Langriegel und Selbstverriegelung
Oberfläche	matt gebürstet
Version	zweiflügelig
Material Falle	Inox
Material Riegel	Inox

Bestellbare Varianten

Bestellnumm	Zylindertyp	Dornmaß	Stulpmaße	Stulpform	Drückernuss	DIN-Richtung
14603001	RZ - Rundzylinder	30	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14603002	RZ - Rundzylinder	30	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14603003	RZ - Rundzylinder	35	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14603004	RZ - Rundzylinder	35	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14603005	RZ - Rundzylinder	40	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14603006	RZ - Rundzylinder	40	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14603011	RZ - Rundzylinder	60	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14603012	RZ - Rundzylinder	60	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14603013	RZ - Rundzylinder	70	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts



sFlipLock Panik- Sicherheits- Einsteckschloss 14544PE- SV- ZF

Panikfunktion E, zweiflügelig, selbstverriegelnd

14603014	RZ - Rundzylinder	70	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14603015	RZ - Rundzylinder	80	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14603016	RZ - Rundzylinder	80	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14603021	PZ - Profilzylinder	30	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14603022	PZ - Profilzylinder	30	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14603023	PZ - Profilzylinder	35	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14603024	PZ - Profilzylinder	35	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14603025	PZ - Profilzylinder	40	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14603026	PZ - Profilzylinder	40	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14603031	PZ - Profilzylinder	60	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14603032	PZ - Profilzylinder	60	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14603033	PZ - Profilzylinder	70	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14603034	PZ - Profilzylinder	70	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14603035	PZ - Profilzylinder	80	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14603036	PZ - Profilzylinder	80	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14603041	RZ - Rundzylinder	30	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14603042	RZ - Rundzylinder	30	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14603043	RZ - Rundzylinder	35	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14603044	RZ - Rundzylinder	35	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14603045	RZ - Rundzylinder	40	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14603046	RZ - Rundzylinder	40	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14603051	RZ - Rundzylinder	60	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14603052	RZ - Rundzylinder	60	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14603053	RZ - Rundzylinder	70	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14603054	RZ - Rundzylinder	70	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14603055	RZ - Rundzylinder	80	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14603056	RZ - Rundzylinder	80	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14603061	PZ - Profilzylinder	30	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14603062	PZ - Profilzylinder	30	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14603063	PZ - Profilzylinder	35	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14603064	PZ - Profilzylinder	35	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links

sFlipLock Panik- Sicherheits- Einsteckschloss 14544PE- SV- ZF

Panikfunktion E, zweiflügelig, selbstverriegelnd

14603065	PZ - Profilzylinder	40	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14603066	PZ - Profilzylinder	40	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14603071	PZ - Profilzylinder	60	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14603072	PZ - Profilzylinder	60	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14603073	PZ - Profilzylinder	70	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14603074	PZ - Profilzylinder	70	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14603075	PZ - Profilzylinder	80	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14603076	PZ - Profilzylinder	80	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14603081	RZ - Rundzylinder	30	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14603082	RZ - Rundzylinder	30	320x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14603083	RZ - Rundzylinder	35	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14603084	RZ - Rundzylinder	35	320x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14603085	RZ - Rundzylinder	40	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14603086	RZ - Rundzylinder	40	320x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14603091	RZ - Rundzylinder	60	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14603092	RZ - Rundzylinder	60	320x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14603093	RZ - Rundzylinder	70	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14603094	RZ - Rundzylinder	70	320x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14603095	RZ - Rundzylinder	80	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14603096	RZ - Rundzylinder	80	320x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14603101	PZ - Profilzylinder	30	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14603102	PZ - Profilzylinder	30	320x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14603103	PZ - Profilzylinder	35	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14603104	PZ - Profilzylinder	35	320x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14603105	PZ - Profilzylinder	40	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14603106	PZ - Profilzylinder	40	320x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14603111	PZ - Profilzylinder	60	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14603112	PZ - Profilzylinder	60	320x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14603113	PZ - Profilzylinder	70	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14603114	PZ - Profilzylinder	70	320x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14603115	PZ - Profilzylinder	80	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts

sFlipLock Panik- Sicherheits- Einsteckschloss 14544PE- SV- ZF

Panikfunktion E, zweiflügelig, selbstverriegelnd



14603116	PZ - Profilzylinder	80	320x24x3	eckig	9, einteilig	Links
----------	------------------------	----	----------	-------	--------------	-------
