


LED PL TC-SEL 2G7 4P 6W (11W) 600lm 830 FR AC

Artikelnummer: 145641

BAI LED PL 2G7 4-pins TC-SEL 6W (11W) 3000K Mat 600lm 230V-240V 130°
37x222mm LED-lamp Alt PLS Dulux S/E

De LED PL 2G7 (4-pins) TC-SEL lampen zijn vervangers voor de veelgebruikte compact fluorescentie lampen zonder geïntegreerd voorschakelapparaat. PL staat voor PubLic daar deze lampen vooral gebruikt worden in openbare ruimtes, gangen, kantoren, horeca en als oriëntatieverlichting. Installatie: Ontkoppel de ballast voor gebruik. Omgevingstemperatuur bereik: -20°C tot +25°C.



Algemene classificatie data

ETIM Groep	Lampen
ETIM klasse	LED-lamp
Productnaam	145641
Merk	Bailey
Product Series	LED PL
Product Type	2G7 4P

Classificatie Attributen

Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Met afstandsbediening	Nee
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Gemiddelde nom. levensduur [h]	20000
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur [kWh]	6
Min. aantal schakelcycli	15000
Energie-efficiëntieklasse	F
Lampaanduiding	Overig
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte [mm]	222
Diameter [mm]	37
Dimbaar	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Stralingshoek [°]	130 - 130
Kleur behuizing	Wit
Kleurtemperatuur [K]	3000 - 3000
Kleur	Wit
Voet	Overig
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Uitvoering glas/afdekking	Gematteerd
Filament lamp	Nee
Lampvorm	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
Kleurweergave-index	80-89
Specifieke lichtstroom lamp [lm/W]	100
Lichtstroom [lm]	600 - 600
Spanningstype	AC
Lampvermogen [W]	6 - 6
Vermogensfactor	0.5
Nom. stroom [mA]	52 - 52
Nom. spanning [V]	220 - 240

Alternatieve artikelen



145642

LED PL TC-SEL 2G7
4P 6W (11W) 600lm
840 FR AC