

Köpfe zu Halter FUL (IP 67)



500 VAC · 4 W / 16 A (VDE) · 600 VAC/DC · 30 A (UL/CSA)

**Standards**

- IEC 60127-6
- UL 4248-1 / UL 512
- CSA 4248-1 / no. 39

Zulassungen

- VDE Ausweisnummer: 40010391
- UL Ausweisnummer: E39328

Weblinks



pdf-Datenblatt, html-Datenblatt, Allgemeine Produktinformationen, Zulassungen, CE-Konformitätserklärung, RoHS, CHINA-RoHS, e-Shop, SCHURTER-Stock-Check, Distributor-Stock-Check, Detailanfrage zu Typ

Technische Daten

Sicherungseinsatz	5 x 20 / 6.3 x 32 mm
Nennspannung	500 VAC (VDE), 600 VAC/DC (UL/CSA)
Nennstrom	16 A (VDE), 30 A (UL/CSA)
Nennleistungsaufnahme IEC	4 W / 16 A @ Tu 23 °C
Schutzgrad	IP 67
Zulässige Umgebungstemp.	-40 °C bis 85 °C
Material: Kappe	Duroplast
Lagerbedingungen	0 °C bis 60 °C, max. 70% r.F.
Stempelung	

Abmessungen

25.6 mm

**Varianten**

Kappe	Sicherungseinsatz	Schutzgrad	Bestell-Nummer
mit Schlitz	6.3 x 32mm	IP 67	0031.2320
mit Schlitz	5 x 20mm	IP 67	0031.2322

Verpackungseinheit

Plastiktüte (25 St.)