

# Charnières à Ressort en acier ou Inox 180 mm, Fermeture à ressort

## Description de l'article/illustrations du produit



### Description

#### Matière :

Acier ou Inox 1.4301.  
Ressort de tension en Inox.

#### Finition :

Acier naturel ou zingué.  
Inox naturel.

#### Nota :

Charnières roulées.  
Angle d'ouverture 270°.


#### Couple du ressort :

$M(0^\circ) : 0,56 \text{ Nm}$  /  $M(90^\circ) : 1,1 \text{ Nm}$  /  $M(180^\circ) : 1,7 \text{ Nm}$

Forme A : sans alésages

Forme B : avec alésages

## Dessins



## Aperçu des articles

Référence	Forme	Finition	Matière du corps de base	Couleur du corps de base	A	A1	B	B1	D	D1	S
K1176.4018010	A	Fermeture à ressort	acier	naturel	40	-	180	-	-	4	1,5
K1176.4018011	B	Fermeture à ressort	acier	zingué	40	22,7	180	60	4	4	1,5
K1176.14018010	A	Fermeture à ressort	acier inoxydable	naturel	40	-	180	-	-	4	1,5
K1176.14018011	B	Fermeture à ressort	acier inoxydable	naturel	40	22,7	180	60	4	4	1,5