



# EISEMANN

## H 6400DE

Bestellnummer 083652

Teilverkleidung mit integriertem Tank und Kraftstoffanzeige, je 1 Drehstrom-CEE Steckdose (16 A), Wechselstrom-CEE Steckdose (32A), Schutzkontaktsteckdose (16 A), alle spritzwassergeschützt, 4-pol. thermisch/magnetischer Leitungsschutzschalter, Betriebsstundenzähler, Ölmangelabschaltautomatik. E-Start, Lieferung erfolgt ohne Batterie.



Attribut	Einheit	Wert
Generator-Typ		Synchron
Elektrische Leistung (3~) cos $\phi$ 0,8	VA	5900
Elektrische Leistung (1~) cos $\phi$ 1,0	VA	5300
Spannung (3~)	V	400
Spannung (1~)	V	230
Strom (3~)	A	8.5
Maximaler Gesamtstrom (1~)	A	23
Strom (Schuko 1~)	A	16
Anlaufstrom	A 3~	13
Anlaufstrom	A 1~	35
Frequenz	Hz	50
Schutzart		IP 54
Motor-Typ		Hatz 1B40
Zylinder		1
Drehzahlbereich	U min <sup>-1</sup>	3000
Kraftstoffart		Diesel
Motorölfüllmenge	l	1.5
Motorleistung	kW	6.2
Kühlung	Motor / Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	l	5
Betriebszeit 3/4 Last	h	3.5
Gewicht	kg	132
Abmessungen	mm	740 x 500 x 530
Schallleistungspegel	dB(A)	100
Schalldruckpegel	dB(A)	72

Zubehör	Bestellnummer	Zubehör	Bestellnummer
Abgasschlauch 904872	904872	Adapter für Abgasschlauch 904887	904887
Universal Bordcomputer (UBC) 908254	908254	Funkfernstart 908252	908252
Erdungsgarnitur 908250	908250	Fahrgestell 988548	988548
Verlastungseinrichtung 911643	911643	Tragegriffe 900566	900566
Lichtmast 908510	908510	Notstromumschaltung MNU 3ph. 988331	988331
Blackout - Control BLC 100 3ph. 988325	988325	Zusatztank 50l 923995	923995
Zusatztank 100l 923998	923998	Zusatztank 150l 923963	923963
Montagesatz Zusatztank 923996	923996	Starterbatterie 901067	901067