

## 1504a - Admi®Press P60



PVC-Pressluftschlauch, für den Durchfluss von Luft, Wasser, Lösungen von Fungiziden, Pestiziden und Dünger. Für Schulterpumpen und Kompressoren bis 20 bar Betriebsdruck.

ke-Artikel: Komplett eingebunden mit Sicherheits-Klauenkupplungen.

Seele: PVC, schwarz, glatt

Decke: PVC, schwarz, glatt

Druckträger: Textilfäden

Temperaturbereich: -10 °C bis +50 °C

Art.-Nr./Name	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	Gewicht (kg/VE)	VE
1504a-13-50	13 x 3,0	50	20 / 60	0,190	MT
1504a-19-50	19 x 3,5	50	20 / 60	0,312	MT
1504a-25-50	25 x 4,0	50	20 / 60	0,460	MT