

# therm-CA-Serie



**ORDNUNGSSYSTEM**  
praktische Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungslanzen

**ABNEHMBARE HAUBE**  
servicefreundlich

**KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL (VARIANTE)**  
platzsparende Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehenschutz

**BEDIENPANEL**  
analoge Temperaturregulierung

**LEISTUNGSFÄHIGES EINSTEIGERMODELL**  
mit allen wichtigen Basisfunktionen



# 626210 therm-CA 12/150

► **ZUBEHÖR** | ab Seite 64



**AUSSTATTUNG**

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Totalstop-System
- Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse
- Wasserkasten: Volumen 3 l

**AUSSTATTUNG HEISSWASSER**

- Strömungswächter
- Brennkammervorbelüftung
- Brennstofftank: 25 l



MODELL	therm CA 11/130	therm CA 12/150
Art.Nr. ohne Schlauchtrommel	626000	626200
Art.Nr. mit Schlauchtrommel	626010	626210

**TECHNISCHE DATEN**

Arbeitsdruck	bar   MPa	30-130   3-13	30-150   3-15
Wasserleistung	l/min   l/h	11   660	12   720
Zulässiger Überdruck	bar   MPa	145   14.5	165   16.5
Motordrehzahl	U/min	1400	1400
Anschluss	V   ~   Hz   A	230   1   50   15	400   3   50   7.2
Leistungsaufnahme   Abgabe	kW	3.4   2.3	3.8   3.0
Netzanschlusskabel	m	5	7.5
Maße L   B   H ohne Schlauchtrommel		860   580   970	860   580   970
Maße L   B   H mit Schlauchtrommel	mm	860   580   1220	860   580   1220
Gewicht ohne   mit Schlauchtrommel	kg	159   164	159   164

**TECHNISCHE DATEN HEISSWASSER**

Heißwasserabgabe	°C	12-80	12-80
Dampfstufe	°C	140	140
Heizölverbrauch max. Heizleistung	kg/h   l/h	5.1   6.1	5.4   6.4
Heizölverbrauch ΔT 45°	kg/h   l/h	3.2   3.8	3.5   4.1
Heizleistung	kW	55	58

**LIEFERUMFANG**

Hochdruckschlauch ohne Schlauchtrommel	m   Art.Nr.	10 (DN8)   44878	10 (DN8)   44878
Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel	m   Art.Nr.	15 (DN8)   44879	15 (DN8)   44879
Sicherheits-Abschalt pistole	Modell   Art.Nr.	M2000   12492	M2000   12492
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse   Art.Nr.	● 045   12420-D25045	● 045   12420-D25045
WassereingangsfILTER	Art.Nr.	13310	13310