

Scheda prodotto 683300

Contenitore a bocca di lupo in PP, misura 3/L

blu

- Buona resistenza chimica a grassi, resine, soluzioni alcaline, olio e acidi
- Sicura possibilità di impilamento
- Misura 3/L in 4 colori (rosso, giallo, blu, verde)
- Capacità/Capacità massima consentita: 4,24 litri / 2,30 litri
- Portata 15 kg/Carico impilabile: 164 kg
- Idoneità per alimenti, resistenza alla temperatura: da -20 °C a +80 °C e senza bisfenolo A (BPA)
- massimo 4 supporti per separatori in trasversale
- Accessori a parte: Separatori
- Ampie possibilità di ampliamento con diversi sistemi di aggancio: Rotaie da parete, parete con fessure di supporto, scaffali fissi e mobili
- su richiesta disponibile misura 3/L in materiale conduttivo, colore nero: resistenza superficiale $10^3 - 10^6$ ohm



EAN	4007228704020
Peso lordo pallet kg	94,52
Produttore	hünersdorff
Pezzi/strato	108
Ordine minimo	18
Profondità	318
Unitp ordine	Pezzo
Volume m3	0
Volumen L	4.24
Larghezza	146
Colore	blu
Larghezza cartone	422
Lunghezza cartone	334
Peso lordo unità di imballaggio kg	4,14
Peso unità di imballaggio	0,000
Pezzi/pallet o cassa	324
Altezza	127
Altezza cartone	681
Lunghezza pallet	1,2
Strati	3
Totale cartoni	18
Altezza pallet	2,193
Buste in cartone	0
Larghezza pallet	0,8
lordo kg	0,28
Cartoni per strato	6
Unità di imballaggio	18