



Beschrijving:

Rekkenbakken uit breukvast en vormstabiel polypropyleen (PP) ideaal voor typische rekformaten, 300x183x81 mm, breed, rood

- voor optimaal gebruik van de opslagruimte
- goede chemische bestendigheid tegen vetten, harsen, logen, oliën en zuren
- Industriële kwaliteit voor hoge capaciteit
- veilig stapelbaar
- verbeterde opname van kleine onderdelen door bodemnoppen
- geïntegreerde etikettenhouder
- Volume 3,44 l
- temperatuurbestendig: -20 °C tot +80 °C
- 4 vakverdelingen tot 5 vakken indeelbaar
- afzonderlijk toebehoren: Etiketten art.-nr. 780300 of 780400, tussenschotten art.-nr. 780200, uittrekbeveiliging art.-nr. 780500
- d=diepte=300 mm b=breedte=183 mm h=hoogte=81 mm
- Binnenafmetingen: 270x170x75 mm

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	780011
GTIN	4007228780017
Douanetarief	39231090
Verpakkingseenheid (PU)	24

Kleur	rood
Volume in L	3,44
Gewicht (kg)	0,27
D x B x H (mm)	300 x 183 x 81

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	24
D x B x H (mm)	x <u>LAENGE KARTON</u> x <u>BREITE KARTON</u> x <u>HOEHE KARTON</u>

Brutogewicht VE kg	6,48
--------------------	-------------

Pallet

Aantal kartonnen	16
Aantal lagen	4
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 0,474

Kartonnen dozen per laag	4
Gewicht (kg)	123,68