

Especificaciones del producto

823500

Garrafa/recipiente de reserva 25 L sin escala

Con protección UV, natural

- la apertura de 50 mm de diámetro permite un llenado, vaciado y limpieza sencillos
- Racor imperdible
- se puede emplear bien como bidón de enjuague
- buena resistencia a sustancias químicas contra grasas, resinas, bases, aceite y ácidos
- Protección UV para una larga vida útil
- con orificio cerrado mediante tapón roscado para insertar grifos de descarga y válvulas angulares (ancho de rosca 22 mm)
- por encargo: Modelo especial de orificio de tapones roscados, impresión, etiquetado, escalado y colores individualizados
- Accesorios opcionales: Grifos de descarga (Ref. 550100+560100), Válvulas angulares (Ref.. 520100+520700)
- Pieza de repuesto: Asa de transporte y asa, racor 65 mm diámetro y juego de tapones compuesto de tapones roscados y 2 juntas
- apto para alimentos, resistente a la temperatura: -20 °C a +70 °C y sin bisfenol A (BPA)



Pedido mínimo	2
Ancho Pal	0,8
EAN	4007228702972
Altura Pal	2,19
Fabricante	hünersdorff
Color	Natural
Unidad de la orden	Pieza
UE	2
Unidad / Ubicación	10
Ancho caja de cartón	335
Cajas de cartón por ubicación neto kg	5 1,78
Total cajas de cartón	15
Ancho bruto kg	275 2,08
Longitud caja de cartón	518
Altura	580
Altura caja de cartón	680
Bolsa en caja de cartón	0
Peso bruto UE kg	4,17
Ubicaciones	3
Volumen m3	0,118
Longitud Pal	1,2

Peso UE	0,610
Peso bruto Pal kg	82,55
Profundidad	275
Unidad / Palé o caja	30
Volumen L	25