

Materialdatenblatt

Folie, transparent

Obermaterial

Materialbeschreibung Bi-axial orientierte, glänzende Polypropylen-Folie

Dicke DIN EN ISO 534 μ m 57 ±10 Flächengewicht DIN EN ISO 536 g/m^2 52 ±10

Klebstoff

Beschreibung Acrylatklebstoff, auf Wasserbasis.

Permanent

Trägermaterial

Materialbeschreibung Weißes Kraft-Trägerpapier

Verbund

Dicke DIN EN ISO 534 μ m 132 ±10

Flächengewicht DIN EN ISO 536 g/m² k. A.

Anwendungstemperatur Ca. -20°C bis +80°C

Minimale 5°C

Aufbringtemperatur

Optimale 23 °C / 50 % relative Luftfeuchte

Lagerbedingungen

Anmerkung: Dies ist ein automatisch erstelltes Datenblatt. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Anwendungstests unter Praxisbedingungen werden grundsätzlich empfohlen.

www.avery-zweckform.com