


ROLINE Wandbehuizing 12 HE (HxBxD) 612x550x450 mm

Art.nr. 26.50.0150
Fabrikant ROLINE
Art.nr. fabrikant 26.50.0150



- ROLINE 12HE Wandbehuizing met glazen deur
- Wandbehuizing voor actieve of passieve netwerkcomponenten
- Achterwand met geïntegreerde trek ontlasting
- Dak en bodemplaat met "push out" uitsparingen voor kabeldoorvoer
- Een 19" profiel in diepte verstelbaar

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	19"-/10"-Rack
Produkt type	Wandbehuizing
Inhoud	Wandbehuizing, aardingsset
Server Rack	nee
Hoogte eenheden HE	12
Socket	nee
Socket met anti overhelling	nee
Afmeting (HxBxD) zonder sokkel	612 x 550 x 450 mm

Bruikbare inbouwdiepte in mm	350 mm
Bescherm soort IP	40
Voorzijde	Glazendeur
19"-staander	voor
Dak	Kabel invoer mogelijk
Dak aansluitbaar	nee
Bodem	gesloten
Cooler uitbreidbaar	nee
Kleur (Rackframe)	grijs
Kleur (Verkleedingsdeel)	grijs
Kleur (Designprofiel)	rood