

## 9.3 foxiMulti PUR



Innen-Ø ca. mm	Betriebsdruck ca. bar	Unterdruck ca. bar	Biegeradius ca. mm*	Gewicht ca. kg/m	Längen in m	Artikel-Nr.
51 (2")	0,500	0,358	50	0,33	frei wählbar 3-10	4610-051-100
55	0,489	0,297	55	0,37	frei wählbar 3-10	4610-055-100
60	0,441	0,251	59	0,40	frei wählbar 3-10	4610-060-100
65	0,401	0,215	64	0,43	frei wählbar 3-10	4610-065-100
70	0,366	0,185	69	0,46	frei wählbar 3-10	4610-070-100
76 (3")	0,337	0,162	74	0,50	frei wählbar 3-10	4610-076-100
80	0,312	0,143	82	0,56	frei wählbar 3-10	4610-080-100
90	0,271	0,114	83	0,61	frei wählbar 3-10	4610-090-100
102 (4")	0,239	0,092	92	0,68	frei wählbar 3-10	4610-102-100
110	0,213	0,076	101	0,75	frei wählbar 3-10	4610-110-100
120	0,192	0,065	110	0,82	frei wählbar 3-10	4610-120-100
127 (5")	0,183	0,060	115	0,85	frei wählbar 3-10	4610-127-100
130	0,174	0,056	119	0,88	frei wählbar 3-10	4610-130-100
140	0,160	0,048	125	0,95	frei wählbar 3-10	4610-140-100
152 (6")	0,147	0,042	129	1,02	frei wählbar 3-10	4610-152-100
160	0,136	0,037	133	1,09	frei wählbar 3-10	4610-160-100
170	0,126	0,033	141	1,16	frei wählbar 3-10	4610-170-100
175	0,122	0,031	146	1,19	frei wählbar 3-10	4610-175-100
180	0,118	0,029	150	1,22	frei wählbar 3-10	4610-180-100
203 (8")	0,104	0,024	191	1,36	frei wählbar 3-10	4610-203-100
215	0,095	0,021	205	1,46	frei wählbar 3-10	4610-215-100
225	0,090	0,019	215	1,53	frei wählbar 3-10	4610-225-100
254 (10")	0,080	0,016	239	1,70	frei wählbar 3-10	4610-254-100
275	0,071	0,013	264	1,87	frei wählbar 3-10	4610-275-100
300	0,064	0,011	288	2,04	frei wählbar 3-10	4610-300-100
315	0,060	0,010	302	2,14	frei wählbar 3-6	4610-315-100
325	0,058	0,009	312	2,21	frei wählbar 3-6	4610-325-100
350	0,053	0,008	336	2,38	frei wählbar 3-6	4610-350-100
375	0,049	0,007	360	2,55	frei wählbar 3-6	4610-375-100
400	0,045	0,006	384	2,72	frei wählbar 3-6	4610-400-100
450	0,039	0,005	432	3,06	frei wählbar 3-6	4610-450-100
500	0,035	0,004	480	3,40	frei wählbar 3-6	4610-500-100
550	0,031	0,003	528	3,74	frei wählbar 3-6	4610-550-100
600	0,028	0,003	576	4,08	frei wählbar 3-6	4610-600-100
700	0,023	0,002	672	4,76	frei wählbar 3-6	4610-700-100
800	0,020	0,002	768	5,44	frei wählbar 3-6	4610-800-100
900	0,017	0,001	864	6,12	frei wählbar 3-6	4610-900-100

### Material

Polyurethanfolie, Wandstärke ca. 0,35 mm



mikroben- und hydrolysebeständig

### Spirale

feuerverzinktes Stahlband

### Temperatur

ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C

### Temperaturbeständigkeit



### Druckbeständigkeit



### Vakuumfestigkeit



### Stauchbarkeit



### Flexibilität (Biegeradius)



sehr gut (5 Punkte), schwach (0 Punkte)  
Die Bewertungspunkte sind Richtwerte und keine zugesicherten Produkteigenschaften im rechtlichen Sinne.

abriebfester Absaugschlauch für Luft und Stäube, für die Luft- und Klimatechnik, für mobile und stationäre Filteranlagen, an Abfüllstationen, weichmacherfrei

Gemäß **ATEX 2014/34/EU** und **TRGS 727** zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren), zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen. Die Metallspirale ist beidseitig zu erden (siehe technische Informationen).

### Verbindungselemente



**20.3 foxi Multi-Schelle**



**21.0 Verbinder, Reduzierungen**