

Hailo Klapptritt

Podest Höhe 690 mm, 3 Stufen mit Anti-Rutsch-Matten (inkl. Podest), Höhe x Breite x Tiefe 1050 x 470 x 750 mm, in silbergrau, aus Aluminium

Artikelnummer: 218557



Hailo Klapptritt

sichere Anwendung dank Sicherheitsbügel

Klapptritt

- Podest Höhe 690 mm
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2700 mm
- 3 Stufen mit Anti-Rutsch-Matten (inkl. Podest)
- Höhe x Breite x Tiefe 1050 x 470 x 750 mm
- in silbergrau
- geklappte Tiefe 50 mm
- Sichere Anwendung durch Sicherheitsbügel und automatische Arretierung
- Rutschhemmende Fußkappen am Holmende
- aus Aluminium
- belastbar bis 150 kg

- Gewicht 4,6 kg
- gemäß EN 14183
- 3 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Klapptritt	Breite	470 mm
Material	Aluminium	Tiefe	750 mm
Höhe Podest	690 mm	Treppengängig	nein
Nutzung	einseitig	Sicherheitsbügel	ja
Stufen Anzahl	3	Sicherheitsausstattung Leiter	Sicherheitsbügel und automatische Arretierung
Stufen-/Sprossentyp	Stufen mit Anti-Rutsch- Matten	Ablageschale	nein
klappbar	ja	belastbar bis	150 kg
fahrbar	nein	Farbe	silbergrau
Arbeitshöhe	2700 mm	Unterbau	Rutschhemmende Fußkappen
Höhe geklappt	1160 mm	Garantie	3 Jahre
Tiefe geklappt	50 mm	Norm	EN 14183
Höhe	1050 mm	Gewicht	4,6 kg

Dazu passt auch ...

149272		Prüfplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Durchmesser 30 mm, in Jahresfarbe
215546		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
221260		Schiebebügelwagen, Traglast 150 kg, Länge x Breite 740 x 480 mm, Plattform aus Stahl mit Anti-Rutschmatte, Aufbau Schiebebügel, Schiebebügel klappbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen
223771		Ordner, Format DIN A4, Rückenbreite 75 mm, mit Rückenetikett, aus Pappe/Polypropylen in schwarz, mit Griffloch
523826		Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 4 Kettenständer, 6 m Kette, Pfosten Durchmesser 48 mm, Pfosten in rot/weiß, in rot/weiss