

Artikelnummer: 129887

Kurzbeschreibung: Paketwagen mit Längswänden, 1 Rückwand und 1 Vorderwand, 1000 x 640 mm

Langbeschreibung: Paketwagen mit Längswänden, 1 Rückwand und 1 Vorderwand, 1000 x 640 mm: Schweres leicht bewegen! Ideal für den internen Transport mittelschwerer Güter. Aus Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm). Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor.

Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Ladeflächenauflagen aus Winkelstahl 25/25/3 mm. Pulverbeschichtet in Enzianblau (RAL 5010). Etagenböden nicht nachrüstbar, Nutzhöhe: 1600 mm, Gesamthöhe: 1880 mm, Längswände einhängbar. Stirnwände fest auf Grundrahmen geschwei sst. Ladefläche: 1000 x 640 mm

Schiebegriffhöhe: 1060 mm

Rad a'Ëœ: 200 mm

Au ssenma ss: 1200

Ladeflächenhöhe: 280 mm

Tragkraft: 500 kg

Eigengewicht: 83 kg



EAN/GTIN: 4250448502444