

Artikelnummer: 76087

Kurzbeschreibung: Teleskoplader KTH 2,5, 218 kg, orange lackiert

Langbeschreibung: Teleskoplader Typ KTH 2,5: Die Teleskoplader "KTH 2,5" und "KTH 5,0" vergrößern die Reichweite des Gabelstaplers. Die stabile Stahlkonstruktion ist im Grundzustand 2200 mm lang. Der innenliegende, teleskopierbarer Teil ist 8-fach ausziehbar, höhenverstellbar und jede Position ist mit Steckbolzen gesichert. Die Kettensicherung schützt gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. Der Teleskoplader ist mit 2 Wirbellasthaken ausgestattet und besitzt 14 verschiedene Positionen, die jeweils über eine andere Traglast verfügen. Einfahrtaschen-Innenmaße: "KTH 2,5":

A 540, B 555, C 156 mm Farbe: orange oder feuerverzinkt Gewicht: 218 oder 239 kg Pos. 1: Abstand 695 mm, "KTH 2,5": Traglast 2500 kg Pos. 2: Abstand 990 mm, "KTH 2,5": Traglast 2500 kg Pos. 3: Abstand 1285 mm, "KTH 2,5": Traglast 2500 kg Pos. 4: Abstand 1580 mm, "KTH 2,5": Traglast 1800 kg Pos. 5: Abstand 1825 mm, "KTH 2,5": Traglast 1400 kg Pos. 6: Abstand 2090 mm, "KTH 2,5": Traglast 1200 kg Pos. 7: Abstand 2290 mm, "KTH 2,5": Traglast 1050 kg Pos. 8: Abstand 2490 mm, "KTH 2,5": Traglast 950 kg Pos. 9: Abstand 2690 mm, "KTH 2,5": Traglast 850 kg Pos. 10: Abstand 2890 mm, "KTH 2,5": Traglast 770 kg Pos. 11: Abstand 3090 mm, "KTH 2,5": Traglast 700 kg Pos. 12: Abstand 3290 mm, "KTH 2,5": Traglast 650 kg Pos. 13: Abstand 3490 mm, "KTH 2,5": Traglast 600 kg Pos. 14: Abstand 3690 mm, "KTH 2,5": Traglast 560 kg

EAN/GTIN: 4052462012554

