

Spaakhandwielen • DIN 950 gietijzer

24580.0311



Productbeschrijving

Naaf bewerkt, wiel gedraaid en gepolijst aan alle zijden, niet-bewerkte oppervlakken netjes gestraald.

Materiaal

Handwiel

- Gietijzer GG

Draaigreep DIN 98 EH 24460.

- staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd

Montage

Vulschijven EH 22270. voor axiale aandrijving.

Meer informatie

Overige producten

- Schijven
- Draaibare grepen, DIN 98

Tekening



De richting van de spiebaan van de naaf kan verschillen van de afbeelding in de tekening.

Bestelinformatie

Afmetingen								Spiebaan, DIN 6885 blad 1		Aantal spaken z	bijbehorende kegelgreep DIN 39 / DIN 98	[g]	Artikelnr.
d ₁	d ₂ H7	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁ ~	l ₂	l ₃ ~	b ₃	t				
met spiebaan, met draaibare greep EH 24460., gemonteerd, vorm N-F/G (oud: D 3) – Afbeelding 2													
125	14	28	M8	20	36	18	61	5	16,3	3	20	850	24580.0311

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 14.06.2023

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfrام uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."