

**Serie 4, Lüfterbaustein, 75 cm,  
Silber, metallisch  
DHL755BL**



**Sonderzubehör**

- DHZ7305     Standard Geruchsfilter
- DHZ7402     Montagehilfe für Lüfterbausteine

**Der Lüfterbaustein: bietet Ihnen  
Gestaltungsfreiraum - für die Montage an  
der Wand oder über einer Kochinsel.**

- **Besonders leise:** maximale Abzugsleistung, minimale Geräuschkulisse.
- **Hohe Lüfterleistung:** ausgezeichnete Abluftleistung der Dunstabzugshaube

**Technische Daten**

Bauart: ..... Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube  
 Länge Anschlusskabel: ..... 130.0 cm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .. 255mm x 700.0mm x 350mm mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ..... 650 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ..... 650 mm  
 Nettogewicht: ..... 8.1 kg  
 Steuerung: ..... mechanisch  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: ..... 379 m<sup>3</sup>/h  
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: ..... 408.0 m<sup>3</sup>/h  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: ..... 278 m<sup>3</sup>/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: ..... 638 m<sup>3</sup>/h  
 Max. Luftmenge: ..... 379 m<sup>3</sup>/h  
 Anzahl der Lampen (Stck): ..... 2  
 Schalleistung: ..... 56 dB(A) re 1 pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 120 / 150 mm  
 Material des Fettfilters: ..... Aluminium waschbar  
 EAN-Nummer: ..... 4242005123377  
 Anschlusswert: ..... 206 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50 Hz  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung  
 Gerätetyp: ..... Eingebaut



## **Serie 4, Lüfterbaustein, 75 cm, Silber, metallisch DHL755BL**

### **Der Lüfterbaustein: bietet Ihnen Gestaltungsfreiraum - für die Montage an der Wand oder über einer Kochinsel.**

#### **Betriebsart und Leistung**

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 379 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe: 638 m<sup>3</sup>/h
- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 81.2 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: D\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB
- 2 Lüftermotoren
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED-Spot 2,15W (Niedervolt)
- Beleuchtungsstärke: 410 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

#### **Komfort**

- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Lieferung mit Rückstauklappe

#### **Umwelt und Sicherheit**

- Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen,
- spülmaschinengeeignet

#### **Technische Informationen**


- Für vorbereitete Schränke, Essen u.ä. sowie über Kochinseln
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)

#### **Maße**


- Gerätemaße (HxBxT): 255 x 730 x 380 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 255 x 700 x 350 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 206 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


**Serie 4, Lüfterbaustein, 75 cm,  
Silber, metallisch  
DHL755BL**




Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm



\* ab Oberkante Topfräger

Maße in mm