


Serie 6, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Weiß SMS6ECW00E



Bessere Trocknungsergebnisse mit einer Intensivreinigungszone, der Extra Clean Zone im oberen Korb, für Ihr schwer zu reinigendes Geschirr.

- **Efficient Dry:** verbesserte Trocknungsleistung durch automatische Türöffnung.
- **Max Flex Körbe:** flexible und komfortable Beladung deines Geschirrspülers, mit leicht laufenden Rollen.
- **Programm Download:** Über die Home Connect App kannst du dir zusätzliche Programme herunterladen, die du für deine tägliche Anwendungen benötigst.
- **Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.**
- **Extra Clean Zone: besonders gründliche Reinigung im Oberkorb.**

Technische Daten

| | |
|--|-------------------------------------|
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:65 kWh | |
| Anzahl Maßgedecke: | 14 |
| Wasserverbrauch: | 9.0 l |
| Programmdauer: | 3:35 h |
| Geräuschwert: | 42 dB(A) re 1 pW |
| Geräusch-Effizienzklasse: | B |
| Bauform: | Freistehend |
| Höhe der Arbeitsplatte: | 30 mm |
| Abmessungen des Gerätes: | 845 x 600 x 600 mm |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°): | 1155 mm |
| Höhenverstellbare Füße: | Ja - alle |
| Höhenverstellung max.: | 20 mm |
| Verstellbarer Sockel: | Nein |
| Nettogewicht: | 52.6 kg |
| Bruttogewicht: | 54.5 kg |
| Anschlusswert: | 2400 W |
| Absicherung: | 10 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50; 60 Hz |
| Länge Anschlusskabel: | 175.0 cm |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy mit Erdung |
| Länge Zulaufschlauch: | 165 cm |
| Länge Ablaufschlauch: | 190 cm |
| EAN-Nummer: | 4242005421411 |
| Gerätetyp: | Freistehend mit Unterbaumöglichkeit |

Sonderzubehör

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| SGZ0IC00 | Kleinteile-Halter für Oberkorb |
| SGZ1010 | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf |
| SMZ1051EU | Netzkabel mit EU-Stecker 5m |
| SMZ2014 | Korbeinsatz f.Langstielgläser |
| SMZ5001 | Baby-Zubehörset |
| SMZ5100 | Vario-Besteckkorb |
| SMZ5300 | Stielglas Korb |



4 242005 421411

Serie 6, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Weiß SMS6ECW00E

Bessere Trocknungsergebnisse mit einer Intensivreinigungszone, der Extra Clean Zone im oberen Korb, für Ihr schwer zu reinigendes Geschirr.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45° 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, EfficientDry (Trocknungsassistent), IntensivZone, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- MaxFlex Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Touch-Bedienung (schwarz)
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 84.5 cm x 60.0 cm x 60.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

Serie 6, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Weiß SMS6ECW00E

Maße in mm



⏏ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz