

Rollcart diable monte-escaliers

Équipé d'un kit de 3 étoiles, force 150 kg, pelle largeur x profondeur 300 x 225 mm, pelle et partie supérieure rabattables, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage air

Numéro d'article: 158315



Rollcart Diabale monte-escalier 3 roulettes

Force 150 kg

diable monte-escaliers

- Équipé d'un kit de 3 étoiles
- hauteur x largeur x profondeur 1200 x 500 x 575 mm
- force 150 kg
- pelle largeur x profondeur 300 x 225 mm
- pelle et partie supérieure rabattables
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- avec protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage air
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- kit étoiles avec bandage caoutchouc plein

Détails techniques

appareil de manutention diable de manutention

Ø de roue 260 mm

type de diable de manutention	diable monte-escaliers	roulement	roulement rainuré à billes
charge	150 kg	bandage kit étoiles	caoutchouc plein
largeur de pelle	300 mm	Ø de roue kit étoiles	160 mm
profondeur de pelle	225 mm	roulement kit étoiles	roulement à rouleaux
kit étoiles	3 étoiles	poignée de sécurité	oui
matériau	acier	hauteur	1200 mm
matériau de finition	soudé	largeur	500 mm
rabattable	oui	profondeur	575 mm
fonction rabattable	pelle // partie supérieure	surface	finition peinture époxy
patins pour escaliers	non	couleur	bleu gentiane // RAL5010
pneumatique	air	Poids	20,5 kg

Accessoires

158296



bandage increvable, pour diable de manutention, bandage polyuréthane, force 250 kg, moyeu avec roulement à rouleaux, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal