


PAVOY

armoire à tiroirs

Basis Plus

hauteur x largeur x profondeur 600 x 1023 x 600 mm, 4 tiroir(s), verrouillable avec serrure de sécurité à cylindre de sûreté, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 404206



PAVOY Armoire à tiroirs Basis Plus

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 600 x 1023 x 600 mm
- 4 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 1x75 mm/1x125 mm/2x150 mm
- structure en tôle d'acier, soudé
- avec poignée barre
- force par tiroir 50 kg
- tiroirs sur glissière à galets, extension 85 %
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec serrure de sécurité à cylindre de sûreté
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| type de meuble | armoïre | glissière tiroir | sur glissière à galets |
| type d'armoïre | armoïre à tiroirs | extension tiroir | 85 % |
| matériau | tôle d'acier | surface de corps | finition peinture époxy |
| matériau de finition | soudé | surface de face avant | finition peinture époxy |
| hauteur | 600 mm | blocage d'extension | blocage d'extension |
| largeur | 1023 mm | verrouillable | oui |
| profondeur | 600 mm | système de fermeture | serrure de sécurité à cylindre de sûreté |
| nombre de tiroirs | 4 pièce | cloison de séparation médiane | non |
| nombre x hauteur tiroirs | 1x75 mm/1x125 mm/2x150 mm | poignée | poignée barre |
| hauteur frontale 75 mm | 1 pièce | roulant | non |
| hauteur frontale 125 mm | 1 pièce | certification | GS // TÜV |
| hauteur frontale 150 mm | 2 pièce | garantie | 10 années |
| capacité de charge de tiroir | 50 kg | Poids | 71 kg |
| équipement armoïre | tiroirs | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 404287 |  | tôles de séparation, avec 12 compartiments, 3 séparateurs longitudinaux + 8 séparateurs en tôle, hauteur x largeur 125 x 1023 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 404288 |  | tôles de séparation, avec 12 compartiments, 3 séparateurs longitudinaux + 8 séparateurs en tôle, hauteur x largeur 150 x 1023 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 404303 |  | revêtement pour armoïre en caoutchouc strié, largeur 1023 mm, épaisseur 3 mm, en noir |
| 404304 |  | tapis en caoutchouc strié, largeur x profondeur 1023 x 525 mm, épaisseur 3 mm, en noir |
| 404307 |  | Bande inscriptible pour armoïre à tiroirs, largeur 1023 mm, face arrière magnétique |
| 500795 |  | auges, avec 48 compartiments, 40 cloisons, convient pour hauteur frontale 75 mm, hauteur x largeur 75 x 1023 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 147357 |  | pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml |
| 194847 |  | revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris |
| 520197 |  | boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé |