

VARIOfit chariot à bras porteurs

force 400 kg, 12 bras porteurs,
hauteur x longueur x largeur 1800 x
800 x 840 - 3200 mm, châssis avec
 finition époxy résistante aux chocs et
aux rayures en RAL5010 bleu
gentiane, avec bandage TPE

Numéro d'article: 526746



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Chariot à bras porteurs

12 bras





chariot à bras porteurs

- force 400 kg
- 12 bras porteurs
- bras porteurs réglables en hauteur et montant réglable en largeur (avec graduation)
- hauteur x longueur x largeur 1800 x 800 x 840 - 3200 mm
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- avec bandage TPE
- Ø de roue 160 mm
- moyeu avec roulement à billes
- roulettes pivotantes avec frein et protège-pieds
- 12 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	matériau de finition	soudé
type de chariot	chariot à bras porteurs	surface	finition peinture époxy
charge	400 kg	couleur	bleu gentiane // RAL5010
hauteur	1800 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
longueur	800 mm	pneumatique	TPE
largeur	840-3200 mm	Ø de roue	160 mm
plateforme	ouvert	équipement roue	roulettes pivotantes avec frein et protège-pieds
rehausses	12 bras porteurs	roulement	roulement à billes
fonction rehausses	bras porteurs réglables en hauteur et montant réglable en largeur (avec graduation)	disposition des roues	rectangulaire
utilisation	à un côté	garantie	12 années
matériau	acier	Poids	72 kg

Cela s'adapte aussi ...

215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm