

drapeau et mât

hauteur au-dessus du sol 8 m,
diamètre 75 mm, avec potence
pivotante télescopique, longueur
1000 - 1500 mm, plage de
pivotement 360 °, hissage via
guidage de câble intérieur,
commande via manivelle, dispositif
verrouillable, en aluminium argent
anodisé, à insérer avec manchon

Numéro d'article: 532741



Drapeau et mât

avec potence

drapeau et mât

- hauteur au-dessus du sol 8 m
- diamètre 75 mm
- avec potence pivotante télescopique, longueur 1000 - 1500 mm, plage de pivotement 360 °
- hissage via guidage de câble intérieur, commande via manivelle, dispositif verrouillable
- guidage drapeau via boucles de sangle
- en aluminium argent anodisé
- à insérer avec manchon





Détails techniques

équipement d'extérieur drapeau et mât

potence potence pivotante
télescopique

matériau	aluminium	potence plage de pivotement	360 °
hauteur	8 m	potence longueur	1000-1500 mm
diamètre	75 mm	potence diamètre	40 mm
dispositif de hissage	guidage de câble intérieur	verrouillable	oui
commande dispositif de hissage	manivelle	surface	argent anodisé
exécution dispositif de hissage	verrouillable	type de fixation	à insérer
fixation drapeau	boucles de sangle	Poids	31,8 kg

Cela s'adapte aussi ...

149294		Porte-panneau pour panneau de parking, pour une fixation murale directe, hauteur 122 mm
508442		Montant pour panneau de parking, à poser, hauteur 500 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
508443		Kit de fixation pour montant, kit comprenant : 4 vis, chevilles et rondelles
567219		Montant pour panneau de parking, à enfoncer, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion