

Feuille de données du produit



Article N°: 4588 Chariot pour pneumatiques

Equipements de manutention



Construction en tube d'acier renforcé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Supports de pneumatiques supérieur réglable au pas de 75 mm avec ridelle en tôle d'acier. Convient pour une utilisation plus intensive comme par exemple dans les box des écuries de voitures de courses. 4 roues pivotantes à bandage caoutchouc élastique bleu gris non traçant, moyeu à roulement à billes. 2 roues avec freins conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Détails techniques:



Charge totale (kg)	500
Longueur de surface utile (mm)	1860
Largeur de surface utile (mm)	618
Longueur totale (mm)	1991
Largeur totale (mm)	671
Hauteur totale (mm)	1671
Type de pneu	Caoutchouc élastique bleu gris
Roues (mm)	200 x 50
Remarques	pour diamètre de roues 400 - 780 mm
Poids (kg)	62
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976164588