


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 4588 Bandenwagen



Constructie van stalen buis, geschroefd, gepoedercoat blauw RAL 5007. 4 Zwenkwielen van elastisch streeploos rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem. Bovenste bandendrager in een raster van 75 mm met aanschroefbare duwbeugel. Verstevigde uitvoering voor de inzet met hoge belasting, bv. als pitstraat wagen in de motorsport.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	500
laadvlak lengte (mm)	1860
laadvlak breedte (mm)	618
Totale lengte (mm)	1991
Totale breedte (mm)	671
Totale hoogte (mm)	1671
Wielen	Elastic-massief rubber, streeploos
Wielmaat (mm)	200 x 50
Wenk	voor bandendiameter 400 - 780 mm
Gewicht (kg)	62
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976164588