

Information produit

87 03 125

KNIPEX Cobra®

Pince multiprise de pointe

DIN ISO 8976



- Réglage à même la pièce par simple pression du bouton
- Réglage précis pour un ajustage parfait à différentes tailles de pièces et poignées ergonomiques
- Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort
- Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure
- Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage
- Encliquetage sûr de l'axe d'articulation : pas de dérèglement accidentel
- Ergot de protection évitant les pincements
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases

Informations générales

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Réf. | 87 03 125 |
| EAN | 4003773073949 |
| Pince | chromée |
| Tête | chromée |
| Poignées | gainées en plastique antidérapant |
| Poids | 85 g |
| Dimensions | 125 x 38 x 14 mm |
| Norme | DIN ISO 8976 |
| conforme REACH | ne contient pas de SVHC |
| conforme RoHS | non applicable |

Attributs techniques

| | |
|------------------------------------|------------|
| Positions de réglage | 13 |
| Kapazität für Rohre (Zoll) | Ø 1 pouces |
| Capacité pour écrous, ouverture | 27 mm |
| Capacité pour les tubes (diamètre) | Ø 29 mm |

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



