

Kärcher Zuigslang voor nat- droogzuigers

KÄRCHER

slanglengte 10 m, nominale breedte
40 mm, elektrisch geleidend

Artikelnummer: 119505



Zuigslang voor nat-droogzuigers

- slanglengte 10 m
- nominale breedte 40 mm
- van kunststof
- elektrisch geleidend
- hoogte x lengte x breedte 180 x 600 x 600 mm

Technische details

reinigingstype	Accessoires	hoogte	180 mm
voor reinigingsapparaat	nat-droogzuigers	lengte	600 mm
slanglengte	10 m	breedte	600 mm
antistatisch	nee	materiaal	kunststof
nominale breedte	40 mm	gewicht	3,3 kg
slang/buis uitvoering	elektrisch geleidend		

Gerelateerde Producten

119312		nat-droogzuigers, vermogen 2760 W, luchtvolume 2x4440 l/min, volume bak 55 l, papieren filterzakken, Werkbreedte 360 mm
119314		nat-droogzuigers, vermogen 2x1200 W, luchtvolume 2x3360 l/min, volume bak 70 l, Werkbreedte 400 mm
119317		nat-droogzuigers, vermogen 3x1200 W, luchtvolume 3x3660 l/min, volume bak 70 l, Werkbreedte 400 mm
119319		nat-droogzuigers, vermogen 2x1380 W, luchtvolume 2x4440 l/min, volume bak 65 l, papieren filterzakken, Werkbreedte 360 mm
119321		nat-droogzuigers, vermogen 2x1380 W, luchtvolume 2x4440 l/min, volume bak 75 l, papieren filterzakken, Werkbreedte 360 mm
119322		nat-droogzuigers, vermogen 2x1380 W, luchtvolume 2x4440 l/min, volume bak 75 l, papieren filterzakken, Werkbreedte 360 mm
119323		nat-droogzuigers, vermogen 2x1380 W, luchtvolume 2x4440 l/min, volume bak 65 l, papieren filterzakken, Werkbreedte 360 mm
119324		nat-droogzuigers, vermogen 2x1380 W, luchtvolume 2x4440 l/min, volume bak 75 l, papieren filterzakken, Werkbreedte 360 mm