

## META magazijnstelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1056 x 536 mm, vaklast 150 kg, 4 niveaus met Stalen bodem, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 150062



## META Inhaakstelling

### Basisveld






magazijnstelling - grondveld

- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1056 x 536 mm
- veldlast 900 kg
- vaklast 150 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 500 mm
- 4 niveaus met Stalen bodem
- Per 25 mm verstelbaar
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: 2 staanderframes, niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 5 jaar garantie
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting





## Technische details

meubeltype	stelling	vakbreedte	1000 mm
stellingtype	magazijnstelling	vakdiepte	500 mm
stellingsysteem	kliksysteem	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
stellingveld	grondveld	legbord-/niveautype	Stalen bodem
materiaal	staal	oppervlak legbord	verzinkt
hoogte	2000 mm	oppervlak standaard	verzinkt
breedte	1056 mm	inhoud levering	2 staanderframes, niveaus zie aanbod
diepte	536 mm	kleur uitvoering	verzinkt
vaklast	150 kg	levering	gedemonteerd
veldlast	900 kg	garantie	5 jaar
legborden / schappen aantal	4 stuks	gewicht	27,436 kg

## Gerelateerde Producten

150063		magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1006 x 536 mm, vaklast 150 kg, 4 niveaus met Stalen bodem, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
150070		muurpluggen voor grondstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
150071		ankerpluggenset voor grondstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
150072		ankerpluggenset voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
503369		legbord voor magazijnstelling, breedte x diepte 1000 x 500 mm, voor een vaklast van 150 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

## Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit