

LISTA

universele kast

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 580 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, 3 lade(n), afsluitbaar met key lock, onderbouw sokkel, romp in RAL7035 lichtgrijs, front in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 176321



 LISTA



LISTA Universele kast

universele kast

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 580 mm
- constructie van staal
- dubbele vleugel deur
- stompe deuren
- deuropeningshoek 115 °
- 4 niveaus met Stalen bodem
- 2 legborden uittrekbaar
- draagvermogen per niveau 60 kg
- Per 25 mm verstelbaar
- 3 lade(n)
- laden hoogte 3x95 mm
- draagvermogen per lade 50 kg
- Per 25 mm verstelbaar
- draagvermogen per uittrekbaar legbord 50 kg
- uitrusting: 3 laden, 2 legborden, 2 uittrekbare legborden
- afsluitbaar met key lock
- onderbouw sokkel
- romp in RAL7035 lichtgrijs
- front in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus verzinkt/met poedercoating

Technische details

meubeltype	kast	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
type kast	universele kast	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
type deur	dubbele vleugel deur	sluitsysteem	key lock
hoogte	1950 mm	onderbouw	sokkel
breedte	1000 mm	materiaal	staal
diepte	580 mm	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
kast uitrusting	legborden, uittreklegborden, lades	hoogteverstelraster lade	25 mm
legborden / schappen aantal	4 stuks	oppervlak legbord	verzinkt/met poedercoating
legbord-/niveautype	Stalen bodem	afsluitbaar	ja
draagvermogen legbord	60 kg	kluis	nee
laden aantal	3 stuks	scheidingswand	nee
laden aantal x hoogte	3x95 mm	openingshoek deur	115 °
draagvermogen lade	50 kg	verrijdbaar	nee
uittrekbare legborden	2 stuks	uitrusting gedetailleerd	3 laden, 2 legborden, 2 uittrekbare legborden
draagvermogen uitgetrokken	50 kg	gewicht	86 kg