

## verrijdbare opvangbak pro-line

voor 1 x 60 liter vat, opvangvolume  
65 l, hoogte x breedte x diepte 890 x  
1275 x 635 mm, van staal met  
corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 235666



### verrijdbare opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- bodemopvangbak met ÜHP-toelating
- voor 1 x 60 liter vat
- opvangvolume 65 l
- hoogte x breedte x diepte 890 x 1275 x 635 mm
- zonder rooster
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- 4 zwenkwielen met kunststof-banden, ESD - elektrisch geleidende uitvoering
- TÜV getest
- 10 jaar garantie







## Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	oppervlak	verzinkt
type opvangbak	verrijdbare opvangbak	opvangbak uitrusting	geen
opslagplaats	onderdak	constructies	duwbeugel
opvangvolume	65 l	onderbouw	4 zwenkwielen

capaciteit	1 x 60 liter vat	banden	kunststof
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	elektrisch geleidend	ja
bouwwijze (toelating)	bodemopvangbak met ÜHP-toelating	onderrijdbaar	nee
hoogte	890 mm	verrijdbaar	ja
breedte	1275 mm	certificering	TÜV getest
diepte	635 mm	garantie	10 jaar
draagvermogen	300 kg	gewicht	29 kg
materiaal	staal		

## Dit past ook bij ...

235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
235787		bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid
235788		bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid
503884		microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen