

Cascoo bokwiel

draagvermogen 400 kg, diameter 160 mm, naaf lengte 60 mm, met Polyurethaan-banden, naaf met dubbel kogellager, velg van polyamide, velg met draadvangkappen, bevestiging met plaat

Artikelnummer: 243612



bokwiel

- draagvermogen 400 kg
- diameter 160 mm
- naaf lengte 60 mm
- met Polyurethaan-banden
- naaf met dubbel kogellager
- schroefgatafstand 105x84/76 mm
- velg van polyamide
- velg met draadvangkappen
- behuizing van staal galvanisch verzinkt
- bevestiging met plaat

Technische details

transporttechniek	rollen	bevestigingselement	plaat
roltype	transportapparaatwielen	materiaal behuizing	staal
bouwmodel	bokwiel	rem	zonder
draagvermogen	400 kg	draadvangkappen	ja
banden	Polyurethaan	naaf lengte	60 mm
wiel-ø	160 mm	afstand schroefgat	105x84/76 mm

materiaal velg	polyamide	oppervlak behuizing	galvanisch verzinkt
wiellager	dubbel kogellager	gewicht	1,57 kg