

## RuXXac chariot avec barre de poussée Dandy

force 180 kg, plateau longueur x largeur 740 x 465 mm, plateforme en plastique, plateforme ajourés avec ouverture de saisie, barre de poussée rabattable, châssis en gris, 2 roulettes pivotantes et 2 fixes, roues avec bandage TPE



**RuXXac**  
Transporte

**Numéro d'article: 273068**







chariot avec barre de poussée

- Convient pour transports ergonomiques
- force 180 kg
- plateau longueur x largeur 740 x 465 mm
- hauteur x longueur x largeur 895 x 770 x 465 mm
- structure en acier (vissé)
- plateforme en plastique
- plateforme ajourés avec ouverture de saisie
- plateforme imperméable
- barre de poussée rabattable
- châssis en gris
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes
- roues avec bandage TPE
- Produit livré démonté

## Détails techniques

|                             |                               |                          |                                |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| appareil de manutention     | chariot de manutention        | nombre de plateaux       | 1 pièce                        |
| type de chariot             | chariots à dossier            | rabattable               | oui                            |
| type de chariot à dossier   | chariot avec barre de poussée | fonction rabattable      | barre de poussée rabattable    |
| convient pour (application) | transports ergonomiques       | bordure de sécurité      | non                            |
| charge                      | 180 kg                        | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes/2 fixes |
| longueur de plateau         | 740 mm                        | pneumatique              | TPE                            |
| largeur de plateau          | 465 mm                        | Diamètre de roue         | 100 mm                         |
| Structure de la plateforme  | ajourés                       | disposition des roues    | rectangulaire                  |
| matériau de plateforme      | plastique                     | hauteur                  | 895 mm                         |
| équipement de plateforme    | ouverture de saisie           | longueur                 | 770 mm                         |
| exécution de plateforme     | imperméable                   | largeur                  | 465 mm                         |
| rehausses                   | aucune                        | couleur                  | gris                           |
| emboîtable                  | non                           | livraison                | démonté                        |
| matériau                    | acier                         |                          | 1 pièce                        |
| matériau de finition        | vissé                         | Poids                    | 9,8 kg                         |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 149734 |   | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein |
| 219530 |  | plante artificielle olivier, hauteur 1250 mm, plante en polyéthylène, fût en bois, pot en plastique en noir                         |
| 221143 |  | gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9                         |
| 221309 |  | gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique  |