

## BS-ROLLEN

### wiel

draagvermogen 300 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 150 x 50 mm, naaf met rollager, velg van kunststof

Artikelnummer: 347744



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

### Wiel

wiel

- draagvermogen 300 kg
- met kunststof-banden
- breukvast
- diameter x breedte 150 x 50 mm
- naaf lengte x Ø 58 x 20 mm
- naaf met rollager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen

## Technische details

transporttechniek	rollen	elektrisch geleidend	nee
roltype	transporttoestelwiel	rem	zonder
bouwmodel	wiel	draadvangkappen	nee
draagvermogen	300 kg	lengte naaf	58 mm
banden	kunststof	naafboorgat	20 mm
diameter wiel	150 mm	wielbreedte	50 mm
materiaal velg	kunststof	loopvlak eigenschap	breukvast
wiellager	rollager	gewicht	0,455 kg

## Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken