

Manorga magazijnstelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1266 x 400 mm, vaklast 250 kg, 5 niveaus met Legborden van buisprofiel, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5015 hemelsblauw, niveaus met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5015 hemelsblauw



MANORGA



Artikelnummer: 372093

Manorga Inhaakstelling

Basisstelling

magazijnstelling - grondveld

- Geschikt voor archiefruimtes en magazijnen
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1266 x 400 mm
- veldlast 1200 kg
- vaklast 250 kg
- vak breedte x diepte 1210 x 400 mm
- 5 niveaus met Legborden van buisprofiel
- niveaus met gelast draagframe met 3-5 gelaste staanders
- Per 62,5 mm verstelbaar
- opstelhoek recht
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- constructie van staal
- staanders met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5015 hemelsblauw
- niveaus met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5015



hemelsblauw

- inhoud levering: basisstelling met 4 staanders, aantal niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 3 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast


Technische details




meubeltype	stelling	in hoogte verstelbaar legbord	62,5 mm
stellingtype	magazijnstelling	legborden / niveaus uitrusting	gelast draagframe
stellingsysteem	kliksysteem	gebruik	tweezijdig
stellingveld	grondveld	legbord-/niveautype	Legborden van buisprofiel
geschikt voor (branches)	archiefruimtes en magazijnen	oppervlak legbord	m. poedercoating
materiaal	staal	oppervlak standaard	m. poedercoating
hoogte	2000 mm	opstelhoek uitrichting	recht
breedte	1266 mm	kleur bodem	blauw // RAL 5015
diepte	400 mm	kleur standaard	blauw // RAL 5015
vaklast	250 kg	inhoud levering	basisstelling met 4 staanders, aantal niveaus zie aanbod
veldlast	1200 kg	kleur uitvoering	blauw // RAL 5015
legborden / schappen aantal	5 stuks	levering	gedemonteerd
vakbreedte	1210 mm	garantie	3 jaar
vakdiepte	400 mm	gewicht	23 kg

Gerelateerde Producten

372468		magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1216 x 400 mm, vaklast 250 kg, 5 niveaus met Legborden van buisprofiel, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5015 hemelsblauw, niveaus met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5015 hemelsblauw
373471		Legborden van buisprofiel voor inhaakstelling, breedte x diepte 1210 x 400 mm, voor een vaklast van 115 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5015 hemelsblauw
380116		hardboardplaat voor magazijnstelling, breedte x diepte 1210 x 400 mm, het legbord wordt ingelegd, van hout

Dit past ook bij ...

324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
--------	---	---

526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in staand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
532431		magazijnstelling - grondveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1056 x 336 mm, vaklast 80 kg, 7 niveaus met legbord, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten